

CH-302 Balanza 5000g/1g



Especificaciones

- Capacidad de 5000 g
- División 1 g
- Batería alcalina 2xAAA
- Tensión de trabajo de DC 3V
- Error: +/- 3g
- Auto apagado después de 120 segundos
- Indicador de batería baja e indicador de sobrecarga
- Función de tara
- Material de plástico ABS
- Unidades de medidas seleccionables: g, oz, Lb

Consideración

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de comenzar a utilizar esta balanza.

Instrucciones de uso

- Encendido / apagado (ON/OFF): coloque la báscula en posición horizontal.
- Presione la tecla ϕ /T", se encenderá y mostrará 8888, el indicador que prueba el punto cero.
- Puede pesar después de que sea estable y muestre un peso cero. Si presiona ϕ /T" durante 2 segundos en estado de funcionamiento, se apagará, o bien, se suspenderá después de 120 segundos si no se utiliza.

- UNIT: En el estado de trabajo, presione "UNIT" y podrá escoger entre las siguientes unidades de medida: gramo (g), onza (oz), libra (lb).

- Tara: cuando desee pesar algo fragmentario, puede colocar un contenedor en la placa de la balanza, presione ϕ /T" para tarar, luego colocar la mercancía a pesar en el contenedor después de mostrar el peso cero, de esta forma obtendrá el peso neto.

Precaución

- 1) Cuando el peso total en la placa de la báscula está por encima del 105% del rango de medición, se mostrará "O_Ld" lo cual significa sobrellenado. Debe retirar la mercancía inmediatamente, reducir el peso y volver a pesar dentro del rango. La sobrecarga continua dañará la báscula.
- 2) Muestra "Lo" cuando el encendido indica poca energía, debe reemplazar las baterías.
- 3) Debe quitar las baterías de la balanza cuando no la use por mucho tiempo para evitar fugas que dañen a ésta.

Cumplimiento

CE: este equipo cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.